

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://heinemann.nt-rt.ru> || hae@nt-rt.ru

ЛОР-установка Modula



Стандартные цвета с антимикробными свойствами и тонкой структурой



ЛОР-установку MODULA характеризуют долговечность и надежность конструкции корпуса, повышенная шумоизоляция, продуманность размещения элементов управления, удобство в обслуживании. Управление всеми основными функциями установки происходит с помощью центрального программируемого микропроцессорного блока.

Мобильная ЛОР-установка воплощает традиционно высокое качество и практичность оборудования, производимого HEINEMANN MEDIZINTECHNIK GmbH, сочетает полный пакет функциональной оснащённости с малыми эргономичными размерами корпуса. Идеальный вариант для кабинетов небольшой площади, может с успехом использоваться в качестве второго вспомогательного рабочего места, в процедурных кабинетах и т.д. Внушительный список дополнительных опций, большой выбор приборно-инструментальных стоек и шкафов, кресел пациента и врача, периферийных приборов позволяют расширить возможности отдельной ЛОР-установки до развернутого кабинета оториноларинголога, способного решать любые задачи.

Базовый модуль:

- прочный стабильный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом;
- активное антибактериальное лакокрасочное покрытие, уничтожающее вредные микроорганизмы;
- антибактериальные шланги с содержанием ионов серебра;
- повышенная шумоизоляция внутренних отсеков;
- стандартные цвета: 19 цветов на выбор;
- мобильность корпуса (4 антистатичных ролика);
- 20 лет гарантии на стальной корпус;
- электронная приборная панель с влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум);
- поворотная функциональная консоль с гнездами для водяного шприца, шланга отсоса, воздушного пистолета, световода;
- держатель для налобной лампы;
- 4 выдвижных ящика;
- выдвижная столешница;
- отсек для размещения инструментов на 2-х уровнях, закрываемый прозрачной акриловой крышкой, со встроенной внутренней подсветкой;
- комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали;
- держатель ушных воронок из нержавеющей стали;
- встроенный выдвижающийся лоток для использованных инструментов;
- отсек мусоросборника, открываемый ножной педалью;
- подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха;
- встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опция – 60 л/мин), вакуум 0 до -0,8 бар, емкость-сборник секретов 2 л, антибактериальный фильтр;
- 3 съёмных пластиковых емкости для дезинфекции эндоскопов.

Основные опции:

- встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер - накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металлическая хромированная рукоятка распыления);
- система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37°C;
- автономная, независимая система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л);
- система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой;
- от 1 до 4 светодиодных или галогенных источников холодного света для подключения налобных осветителей, жестких и гибких эндоскопов;
- от 1 до 3 держателей жестких и гибких эндоскопов;
- полный набор жестких ЛОР-эндоскопов;
- гибкие эндоскопы-фиброскопы;
- комплект оборудования для видеоэндоскопии;
- налобные осветители холодного и стандартного света;

- встроенная система обеззараживания проточной воды;
- выдвижной ящик с системой ультрафиолетовой дезинфекции и хранения размещенных в нем инструментов;
- комплекты насадок или для отсоса, промывания и продувания;
- пневмомассажер барабанных перепонки;
- оборудование для электрохирургии;
- встроенные диагностические модули;
- диагностический микроскоп;
- кресло пациента;
- стул врача.

Основные технические характеристики:

- Электропитание—230 В, 50/60 Гц
- Максимальная потребляемая мощность—2,3 кВА
- Сжатый воздух—от 12 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора)
- Регулятор подачи сжатого воздуха—от 0,2 до 4 бар
- Аспиратор—от 40 до 60 л/мин, -0,8 до -0,95 бар (в зависимости от типа насоса)
- Минимальное давление воды в водопроводной системе для нормальной работы проточной системы промывания—2 бар
- Емкость бака автономной системы промывания—5 л
- Температуры воды или медикаментов для промывания—37°C ± 1°C
- Габариты—В 780 x Ш 480 x Г 545 мм
- Вес—ок. 60 кг

Алматы (7273)495-231
 Ангартск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://heinemann.nt-rt.ru> || hae@nt-rt.ru